

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || [vtd@nt-rt.ru](mailto:vtd@nt-rt.ru)

## Цифровой мультиметр емкости и индуктивности VICTOR 6243

Код товара #VICTOR 6243



### Описание:

(1). Индуктивность (л)

ДИАПАЗОН	ТОЧНОСТЬ	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ИЗМЕРИТЬ ЧАСТОТУ
2 мГн	± (2,0% + 5)	1 мкГн	200 Гц
20 мГн		10 мкГн	200 Гц
200 мГн		100μН	200 Гц
2Н	± (5,0% + 5)	1 мГн	200 Гц
20ч	± (5,0% + 15)	10 мГн	200 Гц

μН = 10-6Н мН = 10-3Н

(2). ЕМКОСТЬ (С)

ДИАПАЗОН	ТОЧНОСТЬ	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ИЗМЕРИТЬ ЧАСТОТУ
2нФ	± (1,0% + 5)	1 пФ	200 Гц
200 нФ		100 пФ	200 Гц
2 мкФ	± (2,0% + 5)	1 нФ	200 Гц
20 мкФ		10 нФ	16 Гц
200 мкФ		100 нФ	16 Гц
1000 мкФ	± (5,0% + 25)	1 мкФ	8 Гц

PF = 10-12F nF = 10-9F uF = 10-6F

Общие символы

Цвет продукта

Вес нетто продукта

Размер продукта

Стандартные аксессуары

Размер коробки

Стандартное количество в коробке

Стандартный вес брутто

Корпус: темно-серый; Цвет кобуры; желтый

Прибл. 380 г (включая батарею)

189 × 97 × 35 мм

Провода для тестирования; аккумулятор; руководство пользователя

465 × 317 × 506 мм

30 шт.

Прибл. 19кг